



Blendenheilung 7°30'

Blendenlage 9,15 x 72

Blende	2,8	3,4	4	4,8	5,8	6,8	8	9,5	11	13,5	16	19	22
Ø	23,4	18	15,1	12,7	10,7	9	7,53	6,35	5,35	4,5	3,8	3,2	2,7
h	21,2	10,7	10,6	10,6	10,5	10,5	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3

Blende 28 schlägt an 54 01 25: 038.10 an (rückbar)
 Blende 22 schlägt an 04.10 an (rückbar)

Blendschließzeit bei 0° bis +45° C: 25 ms ± 10 ms
 Blendschließzeit bei 0° bis -15° C: 40 ms max
 Spannkraft bis Blende offen = 0,250 kp max
 Spannkraft bis 8 = 0,450 kp max
 Stöße - Rückkraft, wenn Abblendhebel betätigt wird = 0,700 kp max

Entfernungseinstellung von ∞ 30m bis 1m = 321° @ 8,48 Hub
 von ∞ 100ft bis 35ft = 297° @ 7,86 Hub
 Anschlag bei ∞ u. bei 324° @ 8,55 Hub
 Steigung 9 + 05 = 95

Maße werden besonders geprüft F. Pentaconsix Rech. v. 5. 6. 56

Biometar 2,8/80 ASB
 für Pentacon six
 54 14 91:002.26